


Support de mât déporté fixe ISO nV



FONCTIONS

À utiliser pour le montage en porte-à-faux des mâts ISO nV

SPÉCIFICATIONS


Matériau: Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)

Table 1/2

Référence catalogue	Longueur (L)	A	B	Hauteur (H)	Taille de trou (HS)	Largeur (W)
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Diamètre (Ø)
ISONVBKT15	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT80	40 - 50 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE