

Paire de moules pour métallisation d'alimentation uniquement



FONCTIONS

Paire de moules de remplacement avec pièces de montage conçues pour l'installation des cavaliers de métallisation à la tête du rail

La connexion s'effectue dans les limites de la plaque d'assemblage

Inclut un nettoyeur de moule et un allumeur à silex

SPÉCIFICATIONS

Type de borne de liaison:

C

Matériau:

Graphite

Table 1/1

Référence catalogue	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal
PBCX3M	UIC	50 mm ² Ropelay	9.13mm
PBCX6M	UIC	120 mm ² Ropelay	9.53mm
PBC2JM	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 Ropelay	12.19mm
PBCS5M	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	2/0 composite	13.36mm

Référence catalogue	Type de rail	Taille de conducteur	Diamètre extérieur du conducteur, nominal
PBCS6M	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	3/0 composite	14.53mm
PBC2SM	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	4/0 Ropelay	15.49mm
PBCY5X5M	UIC	95 mm ² Ropelay	15.52mm
PBC2WM	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Torsadé	19.05mm
PBXLC2WM	Sections de rail en T de 85 lb à 141 lb	250 kcmil Ropelay	19.05mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE