

# Connecteur mise à la terre pour piquets de terre à frapper/auto nVent ERICO



Le connecteur de mise à la terre pour piquets de terre à frapper/automatique nVent ERICO fournit une connexion mécanique facile à installer pour la mise à la terre de conducteurs sur des piquets de terre. La conception élégante et hautement conductrice en cuivre permet d'obtenir une connexion à faible résistance. En éliminant le besoin de faire passer les conducteurs à travers le connecteur, l'utilisation est grandement facilitée. Des performances de haut niveau sont assurées pendant de nombreuses années, indépendamment des environnements difficiles grâce à la conception robuste des connecteurs.

L'installation du connecteur de mise à la terre pour piquets de terre à frapper/automatique nVent ERICO est simple, qu'il s'agisse de se brancher à une grille de mise à la terre existante ou d'installer de nouveaux conducteurs sur des piquets de terre. Économisez du temps et de l'argent sur les installations avec vos experts en mise à la terre et liaison.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

La capacité de pose élimine le besoin d'alimenter ou de couper les conducteurs lors de l'installation

Peut être utilisé pour de nouvelles installations ou ajouté à des grilles de mise à la terre existantes

Connexion non réversible de faible résistance avec une excellente résistance mécanique

Fournit une indication visuelle de la connexion réalisée

Certifié UL 467 et 96 ; adapté à l'enfouissement direct

Installation simple et rapide, ne nécessitant qu'un marteau et aucune formation spécifique

Fabriqué aux États-Unis

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Type de piquet de terre	Matériau	Diamètre du piquet de terre, réel	Taille de conducteur	Enfouissement direct	Nombre de conducteurs
ELHL58C1V	Cuivre assemblé	Cuivre	14.224 mm	N° 4 Torsadé - N° 2 Torsadé, 25 mm <sup>2</sup> Stranded	Oui	1
ELHL58C1K	Cuivre assemblé	Cuivre	14.224 mm	N° 6 plein - n° 4 plein	Oui	1

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur	Largeur	Poids unitaire
ELHL58C1V	62.23mm	22.23 mm	0.13 kg
ELHL58C1K	62.23mm	22.23 mm	0.14 kg

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**