

# nVent ERICO Railclips, à frapper, conducteurs en parallèle à l'intérieur



## FONCTIONS

Conception martelable

Fixe en sécurité les conducteurs, réduit la maintenance et améliore la sécurité sur les voies

Installation facile et rapide au marteau

S'ajuste à différents profils de rail

Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast

La revêtement propriétaire multi-couches fournit une protection optimale contre la corrosion

## SPÉCIFICATIONS


**Type de rail:** Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg

**Finition:** Revêtement multicouche propriétaire

**Matériau:** Ressort acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur du pied de rail (RFT)	Diamètre (Ø)
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE