

nVent ERICO Railclips, chauffage simple, rail fixe



FONCTIONS

Installation facile et rapide au marteau

Permet de fixer en sécurité un système de chauffage à profil simple, réduisant ainsi la maintenance pour une sécurité sur la voie améliorée

S'ajuste à différents profils de rail

Ne nécessite pas la dépose du matériau de ballast

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Type de rail	Longueur (L)	Largeur (W)
H54A12RHF	190840	Stainless Acier 301 (EN 1.4310), Acier	Revêtement multicouche propriétaire	Sections de rail en T de 40 kg à 65 kg	54mm	30 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur du pied de rail (RFT)
H54A12RHF	190840	8 - 14 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.