

Câble assemblé préfabriqué



Le câble assemblé sûr à basse tension de fonctionnement de 24 V est d'une conception simple et robuste pour garantir une longue durée de vie et un entretien minimum. La caractéristique autorégulante permet au système de chauffage de modifier la sortie de puissance en réponse aux changements de températures environnantes et de conditions climatiques. Lorsque la température augmente, le câble autorégulant diminue automatiquement son rendement calorifique, ce qui fournit une protection fiable contre les surchauffes. Les câbles autorégulants conservent l'énergie en fournissant de la chaleur au moments et aux endroits nécessaires sur toute la longueur du circuit. Les câbles assemblés disponibles incluent 12 m (39,4 po) de câbles électriques standard connectés dans nos installations de fabrication pour produire un câble autorégulant.

FONCTIONS

Technologie de chauffage autorégulante de nVent RAYCHEM

Température de fonctionnement avec protection contre les contacts

Préfabriqué et testé en usine

Conçu pour une installation dans le rail de fixation

Conception robuste pour résister à des conditions environnementales difficiles

SPÉCIFICATIONS

Finition: Nickelé

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Longueur 1	Longueur 2	Tension de service	Température	Nombre de conducteurs
RHS4TA4CA12	Copper, Fluoropolymère	4 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA6CA12	Copper, Fluoropolymère	6 m	12 m	24 V	80 °C Max	2
RHS4TA7CA12	Copper, Fluoropolymère	7 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

Référence catalogue	Matériau	Longueur 1	Longueur 2	Tension de service	Température	Nombre de conducteurs
RHS4TA9CA12	Copper, Fluoropolymère	9 m	12 m	24 V	80 °C Max	2

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La longueur 1 représente la longueur du câble chauffant autorégulant. La longueur 2 représente la longueur du câble électrique.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE