

# Attache de ruban à clipser par simple pression



## FONCTIONS

Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger

Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous


## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Matériau                                | Taille du ruban | Profondeur (D) | Hauteur (H) | Largeur (W) |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|
| TAPS302             | 711620            | Acier<br>inoxydable 18-8<br>(EN 1.4305) | 30 x 2 mm       | 12.25mm        | 10.25 mm    | 42 mm       |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Taille de trou (HS) | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| TAPS302             | 711620            | 4.25 mm             | 0 kg           |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**