

Base de mât en acier inoxydable SIM



FONCTIONS

Constitue un point de montage pour le mât en acier inoxydable SIM

SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Diamètre (Ø)	Taille de trou (HS)
SIMBASE2840316	Acier inoxydable 316L (EN 1.4404)	153 mm	200 mm	200mm	33 mm	11 mm
SIMBASE2840	Acier inoxydable 304L (EN 1.4306)	153 mm	200 mm	200mm	33 mm	11 mm

Table 2/2

Référence catalogue	A	Poids unitaire
SIMBASE2840316	170 mm	1.23 kg
SIMBASE2840	170 mm	1.23 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE