


Plaque de métallisation forgée



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Plaque de métallisation forgée pour les applications d'acier structurel

Figure dans la liste des normes UL® 96

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Zone de contact	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
LPA540	Aluminium	Nu	51.6 cm ² Min	53.98mm	31.75 mm	107.95 mm
LPC540A	Copper, Aluminum, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Nu	51.6 cm ² Min	53.98mm	31.75 mm	107.95 mm
LPC540L	Cuivre	Étamé	51.6 cm ² Min	53.98mm	31.75 mm	107.95 mm


Table 2/2

Référence catalogue	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)	Poids unitaire	Certifications
LPA540	5.08 mm	7.9 mm	0.09 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC
LPC540A	5.08 mm	7.9 mm	0.1 kg	
LPC540L	5.08 mm	7.9 mm	0.25 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Séparateur en acier inoxydable inclus avec LPC540A pour les applications bimétalliques.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE