We connect and protect

Kit de matériel cheville à rail

FONCTIONS

Les goujons sont connectés directement à l'axe neutre de l'âme de rail grâce au processus exothermique nVent ERICO Cadweld

Le kit inclut un goujon en acier inoxydable, une rondelle et un écrou

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Longueur (L)	Diamètre (Ø)	Angle (a)	Taille du filetage (TS)
M10X3245SS10	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	32mm	10 mm	45 °	M10
M10X32/45SS	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	32mm	10 mm	45 °	M10
M12X4045SS10	Stainless Steel 302 (EN 1.4324), Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	40mm	12 mm	45 °	M12

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.