

# Profil symétrique DR



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Assemblage rapide de tous les types de profilés

Grande résistance mécanique

Grande résistance à la corrosion

Conforme aux normes EN 60715 et 50022 et DIN 46277

Conforme RoHS

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Électro-galvanisé

**Matériau:** Acier

Table 1/2


| Référence catalogue | Référence article | Hauteur (H) | Largeur (W) | Longueur (L) | Épaisseur (T) | A    |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|------|
| DR7X2M              | 557800            | 35 mm       | 7.5 mm      | 2000mm       | 1 mm          | 4 mm |
| DR7X3M              | 557810            | 35 mm       | 7.5 mm      | 3000mm       | 1 mm          | 4 mm |

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur (H) | Largeur (W) | Longueur (L) | Épaisseur (T) | A       |
|---------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|---------|
| DR5-5X2M            | 557700            | 15 mm       | 5.5 mm      | 2000mm       | 1 mm          | 2.25 mm |
| DR15X3M             | 557910            | 35 mm       | 15 mm       | 3000mm       | 1.5 mm        | 4 mm    |
| DR15X2M             | 557900            | 35 mm       | 15 mm       | 2000mm       | 1.5 mm        | 4 mm    |

Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|----------------|
| DR7X2M              | 557800            | 0.66 kg        |
| DR7X3M              | 557810            | 0.99 kg        |
| DR5-5X2M            | 557700            | 0.33 kg        |
| DR15X3M             | 557910            | 1.95 kg        |
| DR15X2M             | 557900            | 1.3 kg         |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**