


Étrier FBC pour nVent ERIFLEX Flexibar et Câble



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Collier de serrage très compact pour connecter les câble de barre de mise à la terre ou les conducteurs flexibles, sans nécessité de perçage/poinçonnage

Le conducteur est attaché à l'aide d'une plaque de pression

Les attaches peuvent être montées et glissées en position sur la barre omnibus avant la connexion des conducteurs

Des connexions peuvent être rajoutées une fois la barre omnibus montée

Une seule vis permet de verrouiller l'attache et de faire la connexion

Conformité EAC

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Électro-galvanisé
Conformité:	CEI® 60999
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de barre collectrice	Taille de conducteur	Largeur du conducteur	Profondeur (D)	Hauteur (H)
FBC10X4	553505	10 mm	1 mm ² Torsadé - 4 mm ² Torsadé		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	1 mm ² Torsadé - 4 mm ² Torsadé		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2,5 mm ² Torsadé - 16 mm ² Torsadé	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2,5 mm ² Torsadé - 16 mm ² Torsadé	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² Torsadé - 50 mm ² Torsadé	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² Torsadé - 50 mm ² Torsadé	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² Torsadé - 70 mm ² Torsadé	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² Torsadé - 70 mm ² Torsadé	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² Torsadé - 185 mm ² Torsadé	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² Torsadé - 185 mm ² Torsadé	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Couple de serrage (TQ)	Poids unitaire
---------------------	-------------------	-------------	------------------------	----------------

FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le conducteur doit être dénudé au moins à une distance égale à la largeur de l'étrier.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.