

Outils nVent ILSCO TaskMaster® - Pince à sertir 12 tonnes (130 kN)



La pince à sertir à poignée pistolet 12 tonnes (130 kN) nVent ILSCO TaskMaster est une pince à sertir qui peut être utilisée avec la gamme de connecteurs de mise à la terre à compression nVent ERICO. Les connecteurs à sertir en C et E sont compatibles avec cet outil en plus des matrices nVent ILSCO.

Avec la pince à sertir à poignée pistolet 12 tonnes (130 kN), il est très facile de créer des connexions sûres en quelques minutes grâce à ses caractéristiques puissantes telles que la rotation de la tête de pince à 360 degrés, la pompe à double vitesse et la gâchette à vitesse variable. Pour faciliter l'utilisation, il est également équipé d'un déverrouillage manuel pour droitier et gaucher, d'une lampe de travail LED et d'un indicateur de charge de la batterie.

La pince à sertir à poignée pistolet 12 tonnes (130 kN) est alimentée par un système sans fil de plateforme à batterie 18 volts, offrant une combinaison de puissance de qualité professionnelle, de légèreté et de haute performance pour une utilisation tout au long de la journée.

FONCTIONS

Compatible avec les matrices en U nVent ILSCO pour le sertissage de connecteurs à sertir à compression nVent ERICO - Sertissages en C, sertissages en E

L'outil est interchangeable avec les matrices d'autres fabricants

La pince à sertir à poignée pistolet 12 tonnes (130 kN) est conçue pour être polyvalente et s'adapter à de nombreuses applications de chantier et configurations de conducteurs

Sertissage rapide et facile grâce à sa conception ergonomique et à ses caractéristiques d'utilisation pratiques

Caisse de transport incluse, batteries et chargeur vendus séparément

Conformité pour l'alimentation et la mise à la terre : Testé avec des matrices et des connecteurs conformément aux normes UL467 et UL486A/B

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Matériau du conducteur	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids unitaire
---------------------	----------	------------------------	----------	---------	---------	----------------

TB-12U1000-PX	Acier, Plastic	Cuivre	431mm	304 mm	76.2 mm	7.21 kg
---------------	----------------	--------	-------	--------	---------	---------

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE