


Shunts de puissance presso-soudés PPS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Les tôles soudées par pressage sont soudées les unes aux autres par courant continu appliqué aux pièces sous pression

Le soudage à la presse forme une plage solide avec les propriétés d'une barre nue

Section transversale plus petite pour la même capacité

Chauffe moins qu'une section comparable

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur de feuillard: 0.3mm

Matériau: Cuivre

Finition: Brut

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Section transversale	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Longueur (L)	Hauteur (H)
PPS100X10-100	566050	1000mm ²	1825A	2418A	300mm	54 mm


Référence catalogue	Référence article	Section transversale	ΔT 30 K	ΔT 50 K	Longueur (L)	Hauteur (H)
PPS100X10-110	566060	1000mm ²	1825A	2418A	360mm	53 mm
PPS100X15-110	566070	1500mm ²	2178A	2886A	360mm	57 mm
PPS50X10-80-280	566030	500mm ²	1022A	1354A	280mm	58 mm
PPS80X10-100	566040	800mm ²	1511A	2002A	320mm	52 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	A	B	C	Poids unitaire	Coefficient de courant 2 bar
PPS100X10-100	566050	100 mm	100 mm	10 mm	3.06 kg	1.6
PPS100X10-110	566060	110 mm	100 mm	10 mm	3.61 kg	1.6
PPS100X15-110	566070	110 mm	100 mm	15 mm	5.38 kg	1.6
PPS50X10-80-280	566030	80 mm	50 mm	10 mm	1.44 kg	1.72
PPS80X10-100	566040	100 mm	80 mm	10 mm	2.62 kg	1.65

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Lorsqu'elles sont utilisées en parallèle, les deux dérivations doivent être espacées d'une distance minimale égale à l'épaisseur de la dérivation pour permettre le refroidissement à l'air.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE