


Support de barre omnibus universel avec circuit neutre, courant admissible élevé



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système de fixation universel

S'installe rapidement et facilement

Fabrication extrêmement robuste

Les vis sont faites d'acier inoxydable non magnétique

Isolateurs sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI): 1000;1500

Indice d'inflammabilité: UL® 94V-0

Température de fonctionnement: -40 to 130 °C

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Matériau	Conformité	Courant nominal d'application typique	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice
---------------------	-------------------	----------	------------	---------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------

UBS2-10TN-160	561870	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	160 mm
UBS2-10TN-200	561880	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	5700 A	1 - 2	200 mm
UBS3-10TN-160	561540	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	6200 A	1 - 3	160 mm
UBS1-10TN-160	561500	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	3500 A	1	160 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Épaisseur de barre collectrice	Largeur (W)	A
UBS2-10TN-160	561870	10 mm	480 mm	110 mm
UBS2-10TN-200	561880	10 mm	480 mm	110 mm
UBS3-10TN-160	561540	10 mm	480 mm	110 mm
UBS1-10TN-160	561500	10 mm	300 mm	70 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des

dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.