

Acier inoxydable, indépendante, monobloc, SSFS



Les coffrets en acier inoxydable GL66 conçus pour applications intérieures et extérieures offrent une protection optimale contre la corrosion due aux produits chimiques et à l'eau. Leurs atouts: une finition harmonieuse et un design épuré tout en conservant une fermeture sûre empêchant la pénétration de tout contaminant. Disponibles en version à capot plein vissé ou à porte à charnières, ils offrent diverses options d'aménagement intérieur, allant de plaques de montage aux possibilités de montage sur rail DIN.

NORMES INDUSTRIELLES

NEMA type 4, 4X, 12
IEC EN 50102, IK10
IEC EN 62208;
UL 508A Listed;
Type 4, 4X, 12 File No. E61997
NEMA Type 4, 4X, 12

FONCTIONS

Les armoires à deux portes sont fournies avec un montant central amovible pour faciliter l'installation de la plaque de montage

Un joint de mousse en polyuréthane transparent assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Porte-documents en thermoplastique haute résistance fournie avec chaque armoire

Socle 100 mm inclus, avec couvercle amovible à l'avant et à l'arrière pour faciliter l'entrée de câbles

Surface extérieure et porte finition grain brossé 240, périmètre inférieur ou égal à 0,8 mm, surface intérieure lisse (2B)

Joints entièrement soudés et lisses

Mise à la terre du châssis, goujons de porte et boîtier

Plaques passe-câbles inférieures, 3,0 mm amovibles de l'intérieur, avec tige de mise à la terre

Angle d'ouverture de porte 100 degrés

Heavy-duty three-point latching mechanism operated by Type 316L stainless steel PowerGlide padlocking handle

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	2.5mm
Finition:	Finition brossée
Platine de montage incluse:	Non
Plaque passe-câbles incluse:	Oui

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Hauteur de la platine de montage	Largeur de la platine de montage
A18104SS6FS	1800mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 316L	1595mm	897mm
A18104SSFS	1800mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable 304	1595mm	897mm
A18106SSFS	1800mm	1000mm	600mm	Acier inoxydable 304	1595mm	897mm
A18124SSFS	1800mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 304	1595mm	1097mm
A18126SSFS	1800mm	1200mm	600mm	Acier inoxydable 304	1595mm	1097mm
A1864SSFS	1800mm	600mm	400mm	Acier inoxydable 304	1595mm	497mm
A1866SSFS	1800mm	600mm	600mm	Acier inoxydable 304	1595mm	497mm
A1884SSFS	1800mm	800mm	400mm	Acier inoxydable 304	1595mm	697mm
A1886SSFS	1800mm	800mm	600mm	Acier inoxydable 304	1595mm	897mm
A20106SSFS	2000mm	1000mm	600mm	Acier inoxydable 304	1795mm	897mm
A20108SS6FSDA	2000mm	1000mm	800mm	Acier inoxydable 316L	1795mm	897mm
A20108SSFS	2000mm	1000mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	897mm
A20126SSFS	2000mm	1200mm	600mm	Acier inoxydable 304	1795mm	1097mm
A20128SS6FSDA	2000mm	1200mm	800mm	Acier inoxydable 316L	1795mm	1097mm
A20128SSFS	2000mm	1200mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	1097mm

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Hauteur de la platine demontage	Largeur de la platine demontage
A20128SSFSDAD	2000mm	1200mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	1097mm
A20168SS6FSDAD	2000mm	1560mm	800mm	Acier inoxydable 316L	1795mm	1463mm
A20168SSFSD	2000mm	1560mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	1463mm
A20168SSFSDAD	2000mm	1560mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	1463mm
A2066SSFS	2000mm	600mm	600mm	Acier inoxydable 304	1795mm	497mm
A2068SSFS	2000mm	600mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	497mm
A2086SSFS	2000mm	800mm	600mm	Acier inoxydable 304	1795mm	697mm
A2088SS6FS	2000mm	800mm	800mm	Acier inoxydable 316L	1795mm	697mm
A2088SS6FSDA	2000mm	800mm	800mm	Acier inoxydable 316L	1795mm	697mm
A2088SSFS	2000mm	800mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	697mm
A2088SSFSDA	2000mm	800mm	800mm	Acier inoxydable 304	1795mm	697mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE