


Kits de barrières, montage sur support



Des équerres en acier à ressort maintiennent les barrières en place grâce à un frottement à l'intérieur de la goulotte de câblage. La barrière et l'équerre doivent être commandées séparément. Entraxe recommandé par pas de 3 pi (0,9 m).

FONCTIONS

Divise le chemin de câbles en deux ou trois compartiments

Les supports à ressort en acier plaqué maintiennent les séparations en place par friction à l'intérieur du chemin de câbles

Commandez la séparation et le support séparément. Espacements recommandées par intervalles de 3 pieds

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Finition:	Galvanisé; Revêtement poudré
Couleur:	Gris
Matériau:	Acier doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur
F44BB2C	20270	Kit de barrières	102mm	102mm	25mm	1.9mm
F66BB2C	20300	Kit de barrières	152mm	152mm	25mm	1.9mm
F44BB3C	20290	Kit de barrières	102mm	102mm		1.9mm
F44B360	20320	Kit de barrières	102mm	102mm	1524mm	1.9mm
F66B560	20340	Kit de barrières	152mm	152mm	3048mm	1.9mm
F66BB3C	20310	Kit de barrières	152mm	152mm		1.9mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le pack de plaques d'étanchéité se compose de cinq barrières ou cinq équerres. Chaque barrière mesure 60 po de long.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE