


Bornes de raccordement, WO60



Bornes de connexion pour des câbles allant jusqu'à 300 mm².

FONCTIONS

Description: Borne de raccordement, jusqu'à 300 mm², pour conducteurs ronds. Borne avec vis de serrage imperdables, conducteur pouvant être chevauché. Indication de section transversale nominale et couple de serrage sur la borne.

Tension nominale: 690 V.

Homologations: UL.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Expédition rapide
01135	26mm	28mm	72mm	Acier doux	Plaqué	No
01318	43mm	38mm	92mm	Acier doux	Plaqué	No
01760	43mm	40mm	96mm	Acier doux	Plaqué	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE