


Section d'obturation, WO60



Section d'obturation qui recouvre le système depuis l'avant.

NORMES INDUSTRIELLES

UL

CSA

GL

FONCTIONS

Description: Pour obturer le système de barre collectrice 3 bornes à l'avant.

Longueur: 1 000 mm.

Dimensions: 700 × 200 × 63.

Unité de livraison: 2 pièces.

Homologations: CSA, UL, GL.

Quantité standard : 2

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Expédition rapide
01025	700mm	200mm	63mm	Aluminium	Mill	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE