

Charnières de porte à 180°, DHN



Ces charnières permettent d'ouvrir des portes à 180°, même lorsque les armoires sont juxtaposées, ce qui donne un accès complet à l'équipe d'entretien ou à d'autres membres du personnel.

FONCTIONS

Description: Charnières de porte réglables pour une ouverture à 180°. Usinage nécessaire.

Matériau: Alliage moulé sous pression.

Finition: Bleu structuré.

Charge maximum: 800 N (par kit).

Unité de livraison: 4 charnières avec accessoires de montage.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
DHN180N	DHN180N	76mm	51mm	8mm	Alliage moulé sous pression	Texturé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE