

Coffret mural en acier inox double porte, ADR



La gamme d'armoires murales double porte en acier inoxydable, ADR, est idéale pour l'installation dans les espaces confinés où une seule porte, lorsqu'elle est ouverte, prendrait trop d'espace devant l'armoire. La capacité de chargement des portes augmente également car elle est répartie sur les deux portes. L'indice de protection IP 55 protège les composants à l'intérieur de l'armoire et en fait un équipement bien adapté pour les industries telles que l'agroalimentaire et les produits pharmaceutiques, ainsi que presque tous les autres environnements, selon l'indice.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

CSA, Référence 1442951 : Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

FONCTIONS

Matériau: Acier inox brossé AISI 304L / AISI 316L. Corps: 1.5 mm. Porte: 2 mm. Platine: Acier galvanisé 2.5 mm.

Corps: Plié et à soudure continue. Pour faciliter l'installation, chaque coin arrière de l'armoire dispose d'un marquage laser indiquant précisément où percer les trous et fixer les supports de fixation murale AWS.

Porte: Coin monobloc. Montage en surface, ouverture à 130°. Charnières en acier inoxydable AISI 304 invisibles avec axe captif. L'étanchéité est assurée par un joint en polyuréthane injecté ou un joint en silicone injecté. Goujons internes M6 soudés pour monter les profilés de porte MMDP en option.

Fermeture: Serrure chromée DIN 3 mm personnalisé avec le logo nVent HOFFMAN, avec mécanisme anti-vibrations et mouvement 1/4 de tour. Serrure à crémone trois points. Serrure en acier inox, autres versions disponibles en tant qu'accessoires.

Platine de montage: La platine est graduée verticalement au pas de 10 mm pour faciliter le positionnement du matériel. En haut et en bas il ya des trous pour permettre la fixation des câbles. Montée sur des goujons soudés M8 à l'arrière de l'armoire. Tous les côtés de 800 mm et plus sont renforcés par un pli rigidificateur. En utilisant l'accessoire AMG la position de la platine peut être ajustée en profondeur.

Accès des câbles: Aucune ouverture de plaque presse-étoupe en standard pour maximiser l'étanchéité et la propreté.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Livraison: Armoire avec porte, platine de montage, clé métallique et accessoires de montage.

Information complémentaire: Pour les applications en extérieur exposées aux intempéries l'utilisation d'un auvent est recommandée, de même si l'armoire est exposée à des changements importants de température, la condensation doit être prise en compte. Vous pouvez vous reporter au chapitre "gestion thermique" du catalogue nVent HOFFMAN.

SPÉCIFICATIONS


- Épaisseur du corps: 1.5mm
- Épaisseur de porte: 2mm
- Finition: Finition brossée

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)	Largeur (W)	Profondeur (D)	Matériau	Profondeur de montage maximale
ADR1001030	ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Acier inoxydable 304	282mm
ADR1001030-316	ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Acier inoxydable 316	282mm
ADR1001230	ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Acier inoxydable 304	282mm
ADR1001230-316	ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Acier inoxydable 316	282mm
ADR1201240	ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 304	382mm
ADR1201240-316	ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Acier inoxydable 316	382mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* Serrure à crémone 3 points.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.