

## Joint de plaque passe-câbles, AG



Le joint en polyéthylène garantit que le degré de protection de l'armoire est maintenu afin de protéger les composants et les équipements installés à l'intérieur.

### FONCTIONS

---

Description: Pour passe-câbles standard.

Matériau: Mousse polyéthylène 4 mm.

Unité de livraison: 1 pièce.

## SPÉCIFICATIONS

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| <b>Hauteur:</b>   | 4mm                    |
| <b>Épaisseur:</b> | 4mm                    |
| <b>Couleur:</b>   | Noir                   |
| <b>Matériau:</b>  | Mousse de polyéthylène |
| <b>Finition:</b>  | Mat doux               |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Largeur | Profondeur | Type de plaque passe-câbles | Largeur de plaque passe-câbles | Profondeur de plaque passe-câbles |
|---------------------|-------------------|---------|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| AG00S               | AG00S             | 140mm   | 86mm       | 0S                          | 110mm                          | 56mm                              |
| AG01                | AG01              | 240mm   | 126mm      | 1                           | 210mm                          | 96mm                              |
| AG01S               | AG01S             | 240mm   | 86mm       | 1S                          | 210mm                          | 56mm                              |
| AG02                | AG02              | 340mm   | 126mm      | 2                           | 310mm                          | 96mm                              |
| AG02S               | AG02S             | 340mm   | 86mm       | 2S                          | 310mm                          | 56mm                              |
| AG03                | AG03              | 440mm   | 126mm      | 3                           | 410mm                          | 96mm                              |
| AG03S               | AG03S             | 440mm   | 86mm       | 3S                          | 410mm                          | 56mm                              |
| AG04                | AG04              | 540mm   | 126mm      | 4                           | 510mm                          | 96mm                              |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**