

Porte vitrée (61 %), DNGE



Les composants électriques sont visibles même lorsque la porte EMC est fermée, ce qui permet d'empêcher le personnel non autorisé d'entrer et de garantir la protection anti-infiltrations.

FONCTIONS

Description: Porte standard pourvue d'une vitre transparente en verre sécurisé pour voir l'intérieur de l'armoire. Équipée d'une serrure DIN3mm et d'un cadre de porte. Toutes les options du programme de fermeture sont possibles. Protection assurée par un joint électromagnétique en polyuréthane. Pour assurer la protection électromagnétique, un quadrillage métallique est placé derrière la vitre avec un pourcentage de transparence de 61%. Utiliser le jeu de charnières DNMK si aucune porte n'était précédemment montée.

Matériau: Contour : Acier zingué 2 mm. Partie vitrée: Verre de sécurité transparent 3 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée à l'extérieur uniquement.

Protection: Conforme IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

Instructions de montage: Si aucune porte n'était installée, utiliser le kit de charnières DNMK01.

Unité de livraison: 1 pièce.

Coating on the outside only

If no door was fitted previously use hinge kit DNMK01

Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures

Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed

The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection

Viewing area height (mm): 1776; viewing area width (mm): 615

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur
DNGE2008R5	2000mm	800mm	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE