

# Porte intérieure, ADI



Les écrans et les indicateurs peuvent être montés sur une surface à l'intérieur de l'armoire tout en couvrant d'autres composants et en empêchant tout accès non autorisé.

## FONCTIONS

Description: Pour appareils de mesure, commandes, voyants, etc. Les charnières peuvent être montées pour une ouverture à droite ou à gauche. Serrure DIN 3 mm; les portes de plus de 700 mm de haut ont deux serrures. Profondeur utile entre les portes intérieure et extérieure: 35 mm. Profondeur réglable grâce à l'accessoire AMG. Zone de travail : H-55, L- 108. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Porte en acier peint 1,5 mm et profilés verticaux en acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: IP 2XC.

Unité de livraison: Porte intérieure, deux profilés verticaux et accessoires de montage.

## SPÉCIFICATIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Épaisseur:</b>    | 1.5mm             |
| <b>Couleur:</b>      | Gris clair        |
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7035          |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Taille de porte | Nombre de verrous |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| ADI04030R5          | ADI04030R5        | 374mm   | 261mm   | 71mm       | 345 x 192mm     | 1                 |
| ADI04040R5          | ADI04040R5        | 374mm   | 374mm   | 71mm       | 345 x 292mm     | 1                 |
| ADI04050R5          | ADI04050R5        | 374mm   | 461mm   | 71mm       | 345 x 392mm     | 1                 |
| ADI04060R5          | ADI04060R5        | 374mm   | 561mm   | 71mm       | 345 x 492mm     | 1                 |
| ADI05030R5          | ADI05030R5        | 474mm   | 261mm   | 71mm       | 445 x 192mm     | 1                 |
| ADI05040R5          | ADI05040R5        | 474mm   | 374mm   | 71mm       | 445 x 292mm     | 1                 |
| ADI05050R5          | ADI05050R5        | 474mm   | 461mm   | 71mm       | 445 x 392mm     | 1                 |
| ADI06040R5          | ADI06040R5        | 574mm   | 374mm   | 71mm       | 545 x 292mm     | 1                 |
| ADI06050R5          | ADI06050R5        | 574mm   | 461mm   | 71mm       | 545 x 392mm     | 1                 |
| ADI06060R5          | ADI06060R5        | 574mm   | 561mm   | 71mm       | 545 x 492mm     | 1                 |
| ADI06080R5          | ADI06080R5        | 574mm   | 761mm   | 71mm       | 545 x 692mm     | 1                 |
| ADI07050R5          | ADI07050R5        | 674mm   | 461mm   | 71mm       | 645 x 392mm     | 2                 |
| ADI08040R5          | ADI08040R5        | 774mm   | 374mm   | 71mm       | 745 x 292mm     | 2                 |
| ADI08060R5          | ADI08060R5        | 774mm   | 561mm   | 71mm       | 745 x 492mm     | 2                 |
| ADI08080R5          | ADI08080R5        | 774mm   | 761mm   | 71mm       | 745 x 692mm     | 2                 |
| ADI10060R5          | ADI10060R5        | 974mm   | 561mm   | 71mm       | 945 x 492mm     | 2                 |

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Taille de porte | Nombre de verrous |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------------|-------------------|
| ADI10080R5          | ADI10080R5        | 974mm   | 761mm   | 71mm       | 945 x 692mm     | 2                 |
| ADI12060R5          | ADI12060R5        | 1174mm  | 561mm   | 71mm       | 1145 x 492mm    | 2                 |
| ADI12080R5          | ADI12080R5        | 1174mm  | 761mm   | 71mm       | 1145 x 692mm    | 2                 |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne convient pas pour AFS.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**