


Supports de barres collectrices universels, W060



Support de barre collectrice permettant de créer un système sécurisé et facile d'utilisation présentant 60 mm d'écart entre les systèmes de barres collectrices.

NORMES INDUSTRIELLES

GL

DNV-GL

FONCTIONS

Description: Supports de barres collectrices universels 3/4 bornes avec trous de vis internes, fournis sans cache d'extrémité.

Tension nominale: 690 V.

Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.

Tension d'isolation nominale U_i : 1 000 V.

Surtension nominale U_{imp} : 8 kV.

Homologations: GL, DNV GL.

Rated frequency: 50/60 Hz

Rated isolation voltage U_i : 1000 V

Rated surge voltage U_{imp} : 8 kV

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau
01485	20mm	242mm	51mm	Plastique, Acier	CEI Accessoires généraux	Plastique, Acier
01495	20mm	191mm	50mm	Plastique, Acier	CEI Accessoires généraux	Plastique, Acier

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE