

# Socles avant/arrière ajourés | Armoires au sol, PV



Les socles avant et arrière permettent d'acheminer les câbles en toute liberté, conformément à la norme VDE 0113. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire. Les fentes d'aération permettent une ventilation naturelle dans cette zone sous l'armoire.

## FONCTIONS

Description: Partie avant et arrière de socle avec panneaux ajourés. À combiner avec la plaque de fond ajourée CVB. Permet d'acheminer les câbles en toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité. Uniquement disponible en 100 mm de haut.

Matériau: Angles en tôle peinte ép. 2 mm et panneaux en tôle peinte ép. 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneaux avant et arrière avec accessoires de montage pour panneaux latéraux PS ou profilés transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PS pour compléter le socle. Avec les juxtapositions d'armoires, il est recommandé d'ajouter des profilés transversaux PCP afin de maintenir les gaines de câbles et de rigidifier l'ensemble. Utiliser des plaques de fond ajourées CVB pour mieux aérer l'armoire.

## SPÉCIFICATIONS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Épaisseur:</b>    | 1.5mm              |
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux         |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré  |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7022           |
| <b>Couleur:</b>      | Gris terre d'ombre |

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Famille de produits |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------|
| PV1120              | PV1120            | 100mm   | 1200mm  | 62mm       | Acier doux            | Autoportant         |
| PV1040              | PV1040            | 100mm   | 400mm   | 62mm       | Acier doux            | Autoportant         |
| PV1080              | PV1080            | 100mm   | 800mm   | 62mm       | Acier doux            | Autoportant         |
| PV1100              | PV1100            | 100mm   | 1000mm  | 62mm       | Acier doux            | Autoportant         |
| PV1060              | PV1060            | 100mm   | 600mm   | 62mm       | Acier doux            | Autoportant         |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**