

HFF Steel Nailing Plate



The HFF nailing plate is sold separately from the A12 couplers. The plates easily attach to the couplers by orienting the hexagon opening in the plate to the coupler and then rotating the plate 15 degrees.

Used in segmental pour and closure pour applications. Permanent form saving plates allow easy attachment to form work, eliminating costly damage to the forms.

FONCTIONS

Designed for use with the A12 coupler families

Positively locks onto the hexagon-shaped coupler

Easy to install

No special tools required

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Ressort acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Longueur (L)	Largeur de la tête hexagonale (W)
EL1416HFF	152850	14 mm, 16 mm	#5	15M	50mm	22 mm
EL2225HFF	154420	22 mm, 25 mm	#7, #8	25M	70mm	36 mm
EL1012HFF	152840	10 mm, 12 mm	#3, #4	10M	50mm	17 mm
EL1820HFF	152860	18 mm, 20 mm	#6	20M	50mm	27 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Hauteur (H)
---------------------	-------------------	-------------


EL1416HFF	152850	5 mm
EL2225HFF	154420	5 mm
EL1012HFF	152840	5 mm
EL1820HFF	152860	5 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Can also be used on A2N couplers.

Always wear gloves when installing plates to couplers.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE