

Sealing Disk



Sealing disks are typically used in vertical pump fill applications, such as columns and shear walls. The sealing disk prevents bedding mortar from entering into the sleeve during installation and grout filling.

FONCTIONS

Rubber seal is designed to fit tightly around the reinforcing bar

Easy to install

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)
LK607	145640	Acier, Neoprene	16 mm, 20 mm	#5, #6, #7	15M, 20M	89 mm
LK608	145645	Acier, Neoprene	25 mm	#8	25M	92 mm
LK614	145665	Acier, Neoprene	43 mm	#14	45M	105 mm
LK611	145660	Acier, Neoprene	36 mm	#11	35M	105 mm
LK610	145655	Acier, Neoprene	32 mm	#10		102 mm
LK609	145650	Acier, Neoprene	28 mm	#9	30M	95 mm

Table 2/2


Référence catalogue	Référence article	Diamètre 2 (Ø2)	Épaisseur (T)	Poids unitaire
---------------------	-------------------	-----------------	---------------	----------------

LK607	145640	12.7 mm	2 mm	0.03 kg
LK608	145645	22.2 mm	2 mm	0.03 kg
LK614	145665	38.1 mm	2 mm	0.04 kg
LK611	145660	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK610	145655	28.6 mm	2 mm	0.04 kg
LK609	145650	25.4 mm	2 mm	0.04 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE