

T-Series Horizontal Sleeve, Top Fill



The top fill horizontal T-Series sleeve has vent holes to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.

FONCTIONS

Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees

Used to splice the same diameter bars

Works with saw cut, flame cut and sheared bars

Can be visually inspected after installation

Available with extended sleeve lengths

SPÉCIFICATIONS

Finition:	Brut
Matériau:	Acier
Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique:	Oui

Table 1/2

Référence catalogue	Manchon	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1 (Ø1)	Diamètre 2 (Ø2)
RBT6101HA	Longueurs standard	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT51012HA	Longueur étendue	16 mm	#5	15M	35 mm	22 mm
RBT7101HA	Longueurs standard	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT1091HA	Longueurs standard	32 mm	#10		57 mm	41 mm

Référence catalogue	Manchon	Taille de barre d'armature, métrique	Taille de barre d'armature, US	Taille de barre d'armature, Canada	Diamètre 1(Ø1)	Diamètre 2(Ø2)
RBT11101HA	Longueurs standard	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT61012HA	Longueur étendue	20 mm	#6	20M	38 mm	25 mm
RBT81011HA	Longueur étendue	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT81012HA	Longueur étendue	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT8101HA	Longueurs standard	25 mm	#8	25M	48 mm	32 mm
RBT91012HA	Longueur étendue	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT9101HA	Longueurs standard	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm
RBT71011HA	Longueur étendue	22 mm	#7		41 mm	29 mm
RBT10911HA	Longueur étendue	32 mm	#10		57 mm	41 mm
RBT111011HA	Longueur étendue	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT111012HA	Longueur étendue	36 mm	#11	35M	64 mm	44 mm
RBT121018HA	Longueur étendue	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT12917HA	Longueurs standard	38 mm	#12		70 mm	48 mm
RBT141011HA	Longueur étendue	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT14101HA	Longueurs standard	43 mm	#14	45M	76 mm	54 mm
RBT1891HA	Longueurs standard	57 mm	#18	55M	95 mm	67 mm
RBT91011HA	Longueur étendue	28 mm	#9	30M	54 mm	38 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Poids unitaire
RBT6101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.63 kg
RBT51012HA	152 mm	76 mm		0.68 kg
RBT7101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.69 kg
RBT1091HA	140 mm	70 mm	20mm	1.34 kg
RBT11101HA	152 mm	76 mm	20mm	1.93 kg
RBT61012HA	178 mm	89 mm	20mm	0.88 kg
RBT81011HA	152 mm	76 mm	20mm	1.38 kg
RBT81012HA	203 mm	89 mm	20mm	1.38 kg
RBT8101HA	127 mm	64 mm	20mm	0.98 kg
RBT91012HA	178 mm	89 mm	20mm	1.6 kg
RBT9101HA	127 mm	64 mm	20mm	1.14 kg
RBT71011HA	152 mm	76 mm	26mm	0.83 kg
RBT10911HA	165 mm	83 mm	26mm	1.59 kg
RBT111011HA	178 mm	89 mm	26mm	2.25 kg
RBT111012HA	203 mm	102 mm	26mm	2.57 kg
RBT121018HA	203 mm	102 mm	26mm	3.27 kg
RBT12917HA	178 mm	89 mm	26mm	2.86 kg
RBT141011HA	203 mm	102 mm	26mm	3.62 kg

Référence catalogue	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Longueur 3 (L3)	Poids unitaire
RBT14101HA	178 mm	89 mm	26mm	3.17 kg
RBT1891HA	229 mm	114 mm	26mm	6.51 kg
RBT91011HA	152 mm	76 mm	26mm	1.37 kg


INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand all of the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Cadweld Rebar Splicing System Instruction Manual.

Sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

RBT51012HA does not have vent holes.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE