


EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Rugged Side Panel, 84 HP, 175 mm

Power Utilities

RÉFÉRENCE CATALOGUE

24568-004



A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Perforation degree 58%

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Capot supérieur

Famille de produits: EuropacPRO

Type: Avec perforations

Largeur du rack: 84 HP

Profondeur: 175 mm

Quantité par colis: 1

Unité du colis: Paire

Couple de serrage: 2.1 N·m

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

A top cover locking mechanism is optionally available that also fixes the top cover in the front and rear guide rail.

4 stainless steel EMC contact strips per subrack are required for shielding, please order separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.