


Front Panel, Flat, Unshielded, D-Sub Cutouts

Centrale d'électricité



Flat front panel with cutout for D-Sub connectors.
Unshielded version.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Non-shielded version

Aluminum, 2.5 mm, front anodized, rear conductive

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3						
Référence catalogue	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à
30118-341	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Référence catalogue	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	Conformité à
30118-342	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-343	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-344	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-345	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-346	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10
30118-347	5	Screw-on Front	Anodisé	Conductive	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10

Table 2/3

Référence catalogue	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type	Rack Height	Rack Width
30118-341	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP
30118-342	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP
30118-343	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP
30118-344	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP
30118-345	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP
30118-346	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP
30118-347	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	3 U	4 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
30118-341	Front Panel without Handle	20 mm

Référence catalogue	Type	Largeur
30118-342	Front Panel without Handle	20 mm
30118-343	Front Panel without Handle	20 mm
30118-344	Front Panel without Handle	20 mm
30118-345	Front Panel without Handle	20 mm
30118-346	Front Panel without Handle	20 mm
30118-347	Front Panel without Handle	20 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Delivery is in standard pack multiples. Pricing is per individual item.

Please order fixing material (sleeves, collar screws) separately.

Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE