

Front Panel, Front Shielded, Side Hinged

Centrale d'électricité

Front panel with textile EMC gasket, side hinged assembly.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Front panel with textile EMC gasket

Enables mounting onto the horizontal rails

Suitable for subracks and cases

Hinges can be fitted on left or right

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Package Quantity	Montage	EMC Gasket Type	Front Finish	Rear Finish
20848-611	3 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodisé	Conductive
20848-617	6 U	1	Hinged, Side	Textile	Anodisé	Conductive

Table 2/3

Référence catalogue	Treated Edges	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type	Rack Width
20848-611	Non	No (Retrofittable)	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant	84 HP
20848-617	Non	No (Retrofittable)	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant	84 HP

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
20848-611	Front Panel without Handle	426.4 mm
20848-617	Front Panel without Handle	426.4 mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE