


Front Panel, Unshielded, Bottom Hinged

Centrale d'électricité

Unshielded front panel bottom hinged.



CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Front panel can be unhinged at 135° (not RatiopacPRO) opening angle

Enables mounting on horizontal rails

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/3

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
20838-271	3 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-272	3 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-273	3 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive

Référence catalogue	Rack Height	Rack Width	Package Quantity	Montage	Front Finish	Rear Finish
20838-274	6 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-275	6 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-276	6 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-277	4 U	42 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-278	4 U	63 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-279	4 U	84 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive
20838-280	3 U	28 HP	1	Hinged, Bottom	Anodisé	Conductive

Table 2/3

Référence catalogue	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type
20838-271	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-272	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-273	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-274	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-275	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-276	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	261.8 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-277	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Panneau avant

Référence catalogue	Treated Edges	Conformité à	EMC Shielding	Hauteur	Matériau	Product Type
20838-278	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-279	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	172.9 mm	Aluminium	Panneau avant
20838-280	Non	IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1/10	Non	128.4 mm	Aluminium	Panneau avant

Table 3/3

Référence catalogue	Type	Largeur
20838-271	Front Panel without Handle	213 mm
20838-272	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-273	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-274	Front Panel without Handle	213 mm
20838-275	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-276	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-277	Front Panel without Handle	213 mm
20838-278	Front Panel without Handle	319.7 mm
20838-279	Front Panel without Handle	426.4 mm
20838-280	Front Panel without Handle	141.9 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Front panel can be removed in opened position (> 135°).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE