


Novastar Base/Plinth

Centrale d'électricité



Base Plate for Rear Cable Ducting which cut out for cable management. Opening is covered with plastic. Accessory brush strip can build in.

CERTIFICATIONS



CARACTÉRISTIQUES

Static load-carrying capacity 400 kg

Adjustable feet, height 57 mm ... 67 mm

St, 1.5 mm, RAL 7021

Cable ducting 110 x 76 mm

Incl. GND/earthing

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Color Code	Hauteur	Product Type
27230-070	553 mm	500 mm	Black Grey	RAL 7021	45 mm	Cabinet/Rack Base
27230-071	553 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	45 mm	Cabinet/Rack Base
27230-072	553 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	45 mm	Cabinet/Rack Base
27230-076	900 mm	900 mm	Black Grey	RAL 7021	45 mm	Cabinet/Rack Base
27230-080	1000 mm	1000 mm	Black Grey	RAL 7021	45 mm	Cabinet/Rack Base

Table 2/2

Référence catalogue	Type
27230-070	Base Plinth
27230-071	Base Plinth
27230-072	Base Plinth
27230-076	Base Plinth
27230-080	Base Plinth

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please order brush strip separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE