

Novastar Cabinet With Glazed Door and Rear Panel

Power Utilities

Aluminum frame cabinets with attractive design, ideally suited for general electronics, test and measurement, audio/video and broadcasting applications.



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Type of protection IP 20

Cabinet width only 553 mm

Flush cladding parts

All uprights (front and rear) with 19" cut-outs

Bolted, die-cast frame with Al extrusions

With glass door (smoke grey) and rear panel

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Couleur du bâti	Hauteur	Teinte RAL du bâti	Matériau des pièces d'habillage	Largeur

15230-019	12 U	Gris foncé	589 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-019	12 U	Gris foncé	589 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-020	16 U	Gris foncé	767 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-020	16 U	Gris foncé	767 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-021	20 U	Gris foncé	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-021	20 U	Gris foncé	945 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-022	38 U	Gris foncé	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-023	38 U	Gris foncé	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-022	38 U	Gris foncé	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-023	38 U	Gris foncé	1745 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-024	43 U	Gris foncé	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
15230-025	43 U	Gris foncé	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-024	43 U	Gris foncé	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm
16230-025	43 U	Gris foncé	1967 mm	RAL 7021	Acier	553 mm

Table 2/3

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Charge statique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Conformité	Matériau du bâti
15230-019	Gris foncé	600 mm	200 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-019	Gris clair	600 mm	200 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium

Référence catalogue	Coloris de l'habillage	Profondeur	Chargestatique	Teinte RAL des pièces d'habillage	Conformité	Matériau du bâti
15230-020	Gris foncé	600 mm	200 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-020	Gris clair	600 mm	200 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
15230-021	Gris foncé	600 mm	200 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-021	Gris clair	600 mm	200 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
15230-022	Gris foncé	600 mm	400 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
15230-023	Gris foncé	800 mm	400 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-022	Gris clair	600 mm	400 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-023	Gris clair	800 mm	400 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
15230-024	Gris foncé	600 mm	400 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
15230-025	Gris foncé	800 mm	400 kgf	RAL 7021	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-024	Gris clair	600 mm	400 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium
16230-025	Gris clair	800 mm	400 kgf	RAL 7035	CEI 60529, CEI 60297-3-100	Aluminium

Table 3/3

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection
15230-019	Baie	IP20

Référence catalogue	Type de produit	Indice de protection
16230-019	Baie	IP20
15230-020	Baie	IP20
16230-020	Baie	IP20
15230-021	Baie	IP20
16230-021	Baie	IP20
15230-022	Baie	IP20
15230-023	Baie	IP20
16230-022	Baie	IP20
16230-023	Baie	IP20
15230-024	Baie	IP20
15230-025	Baie	IP20
16230-024	Baie	IP20
16230-025	Baie	IP20

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.