


Novastar Perforated Steel Door

Power Utilities



Perforated doors allow 60 % ventilation thus allowing better passive cooling. Novastar perforated doors come with 180° opening angle and aesthetic looks.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Can be mounted at front and rear

Perforated (60 % ventilation opening)

Opening angle 180°

Lock with key (2233X)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-081	6 U	288.4 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-081	6 U	288.4 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-082	9 U	421.75 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-082	9 U	421.75 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-083	12 U	555.1 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-083	12 U	555.1 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-084	16 U	732.9 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-084	16 U	732.9 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-085	20 U	910.7 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-085	20 U	910.7 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-086	25 U	1132.95 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-086	25 U	1132.95 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-091	29 U	1310.75 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-091	29 U	1310.75 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-087	34 U	1533 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-087	34 U	1533 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-088	38 U	1710.8 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-088	38 U	1710.8 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie
25230-089	43 U	1933.05 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-089	43 U	1933.05 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Type de produit
25230-090	47 U	2110.85 mm	553 mm	Gris foncé	RAL 7021	Porte de baie
26230-090	47 U	2110.85 mm	553 mm	Gris clair	RAL 7035	Porte de baie

Table 2/2

Référence catalogue	Type
25230-081	Porte en acier, avec perforations
26230-081	Porte en acier, avec perforations
25230-082	Porte en acier, avec perforations
26230-082	Porte en acier, avec perforations
25230-083	Porte en acier, avec perforations
26230-083	Porte en acier, avec perforations
25230-084	Porte en acier, avec perforations
26230-084	Porte en acier, avec perforations
25230-085	Porte en acier, avec perforations
26230-085	Porte en acier, avec perforations
25230-086	Porte en acier, avec perforations
26230-086	Porte en acier, avec perforations
25230-091	Porte en acier, avec perforations
26230-091	Porte en acier, avec perforations
25230-087	Porte en acier, avec perforations

Référence catalogue	Type
26230-087	Porte en acier, avec perforations
25230-088	Porte en acier, avec perforations
26230-088	Porte en acier, avec perforations
25230-089	Porte en acier, avec perforations
26230-089	Porte en acier, avec perforations
25230-090	Porte en acier, avec perforations
26230-090	Porte en acier, avec perforations

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE