


Novastar Raised Top Cover

Power Utilities



Raised top cover for better ventilation and heat escape.
Novastar raised top cover is robust and not dismountable from the outside.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Raised Top cover (31 mm) with all-round air gap of 10 mm

Top cover attached from the inside (no screws on the outside)

Suitable for placing heavy parts on the top cover

Incl. grounding

Robust version, load-carrying capacity 50 kg

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit	Type	Largeur
25230-039	500 mm	Gris foncé	RAL 7021	Toit baie/bâti	Bombé	553 mm
25230-142	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	Toit baie/bâti	Bombé	553 mm

Référence catalogue	Profondeur	Couleur	Code couleur	Type de produit	Type	Largeur
25230-037	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	Toit baie/bâti	Bombé	553 mm
25230-141	900 mm	Gris foncé	RAL 7021	Toit baie/bâti	Bombé	553 mm
25230-038	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	Toit baie/bâti	Bombé	553 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order lifting eye separately if required.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE