

# UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit

## Power Utilities



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Kit includes one rail and 24 retaining blocks

Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar

Retaining blocks are halogen free

RoHS compliant

### SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Épaisseur du conducteur | Largeur du conducteur | Hauteur (H) | Largeur (W) | A     |
|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| UFS-KIT             | 553590            | 2 – 8 mm                | 15.5 – 120.0 mm       | 57.50 mm    | 30 mm       | 24 mm |


Table 2/2

| Référence catalogue | Référence article | B     | Poids unitaire |
|---------------------|-------------------|-------|----------------|
| UFS-KIT             | 553590            | 15 mm | 2.300 kg       |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Recommended distance between supports is 400 mm (15 3/4").

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**