

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking

Centrale d'électricité

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

CARACTÉRISTIQUES

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/2

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Conformité à
21630-760	33 U	1600 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-761	33 U	1600 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-762	38 U	1800 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-763	38 U	1800 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-764	42 U	2000 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Référence catalogue	Rack Height	Hauteur	Largeur	Couleur	Color Code	Conformité à
21630-765	42 U	2000 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-766	47 U	2200 mm	600 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529
21630-767	47 U	2200 mm	800 mm	Black Grey	RAL 7021	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529

Table 2/2

Référence catalogue	Locking Type	Matériau	Product Type	Protection Rating	Type	Fonctionne avec
21630-760	4-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-761	4-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-762	4-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-763	4-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-764	4-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-765	4-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-766	5-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP
21630-767	5-Point Locking	Acier	Cabinet Door	IP55	Steel Door, Plain	Varistar CP

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante :

www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE