

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking

Power Utilities

IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

FONCTIONS

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-752	33 U	1600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
21630-753	33 U	1600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
21630-754	38 U	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-2, CEI 61587-2, CEI 60529
21630-755	38 U	1800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
21630-756	42 U	2000 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
21630-757	42 U	2000 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Couleur	Code couleur	Conformité
21630-758	47 U	2200 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529
21630-759	47 U	2200 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2, CEI 60529

Table 2/3

Référence catalogue	Type de verrouillage	Matériau	Type de produit	Indice de protection	Largeur du rack	Type
21630-752	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute
21630-753	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55	800 HP	Porte acier, brute
21630-754	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute
21630-755	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute
21630-756	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute
21630-757	Verrouillage à 4 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute
21630-758	Verrouillage à 5 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute
21630-759	Verrouillage à 5 points	Acier	Porte de baie	IP55		Porte acier, brute

Table 3/3

Référence catalogue	Compatible avec
21630-752	Varistar CP
21630-753	Varistar CP
21630-754	Varistar CP
21630-755	Varistar CP
21630-756	Varistar CP

Référence catalogue	Compatible avec
21630-757	Varistar CP
21630-758	Varistar CP
21630-759	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE