

Varistar CP Seismic Base/Plinth

Power Utilities

A plinth allows functional storage of excess cable assemblies and protects the bottom part of the cabinet against rodents.

FONCTIONS

2 support profiles, St, 10 mm, side

Seismic dynamic load-carrying capacity 500 kg

Height 103 mm

2 covers, St, 10 mm, front and rear

Conforms to NEBS, Earthquake secure (up) to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs, Mounting holes for fitting of base

Access possible from front and rear

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Conformité	Hauteur
21630-110	600 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm
21630-111	600 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm
21630-112	600 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm
21630-113	600 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm
21630-114	800 mm	600 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm
21630-115	800 mm	800 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm
21630-117	800 mm	1200 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	103 mm

Référence catalogue	Largeur	Profondeur	Couleur	Code couleur	Conformité	Hauteur
21630-116	800 mm	1000 mm	Gris foncé	RAL 7021	CEI 61587-1, CEI 61587-2	800 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Matériau	Type de produit	Charge statique	Type	Compatible avec
21630-110	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-111	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-112	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-113	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-114	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-115	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-117	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP
21630-116	Acier	Base baie/bâti	400 N	Base socle	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE