

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking

Power Utilities

Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

FONCTIONS

Perforated steel door with single point locking for IP 20 protection class

Lever handle with built-in push button

Opening angle 180°

Key lock cover

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-408	24 U	1200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-409	24 U	1200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-507	24 U	1200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-508	24 U	1200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-410	29 U	1400 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-411	29 U	1400 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-509	29 U	1400 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-510	29 U	1400 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-412	33 U	1600 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-413	33 U	1600 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-511	33 U	1600 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-512	33 U	1600 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-414	38 U	1800 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-415	38 U	1800 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-513	38 U	1800 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-514	38 U	1800 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-006	42 U	2000 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-013	42 U	2000 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-515	42 U	2000 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-516	42 U	2000 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-007	47 U	2200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-014	47 U	2200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-517	47 U	2200 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-518	47 U	2200 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021
21630-008	52 U	2450 mm	600 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Référence catalogue	Hauteur durack	Hauteur	Largeur	Type de verrouillage	Couleur	Code couleur
21630-015	52 U	2450 mm	800 mm	Verrouillage un point	Gris foncé	RAL 7021

Table 2/2

Référence catalogue	Conformité	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-408	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-409	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-507	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-508	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-410	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-411	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-509	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-510	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-412	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-413	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-511	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-512	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-414	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-415	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-513	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

Référence catalogue	Conformité	Type de produit	Indice de protection	Type	Compatible avec
21630-514	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-006	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-013	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-515	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-516	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-007	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-014	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-517	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-518	CEI 61587-1	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-008	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP
21630-015	CEI 61587-1, CEI 61587-3	Porte de baie	IP20	Porte en acier, avec perforations	Varistar CP

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Please order lever handle and DIN profile half cylinder separately.

Please purchase the grounding kit separately.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE