

Distribution d'alimentation et panneau d'alimentation, série NGC-40

La solution de panneau nVent RAYCHEM NGC-40 est un système de régulation, de surveillance et de distribution électronique à points multiples. Bénéficiant d'une architecture exceptionnelle de régulateur à point unique, il fournit la solution de régulation et de surveillance centralisées la plus fiable du marché pour votre système de gestion thermique. Prenant en charge jusqu'à 32 circuits, le système offre une configuration entièrement flexible et des régulateurs monophasés et triphasés individuels avec limiteurs de température de sécurité SIL2. L'état et les défauts du système sont signalés à l'utilisateur et affichés sur l'interface utilisateur nVent RAYCHEM Touch 1500 ou à distance à l'aide du logiciel nVent RAYCHEM Supervisor.

CARACTÉRISTIQUES

Installation, configuration et utilisation faciles

Fonctions de régulation, de surveillance, d'alarme et de distribution électrique étendues

Modulaire, offrant flexibilité de configuration et de composants : optimisation des besoins et des coûts spécifiques au projet

Communications complètes. L'état et les défauts du système sont signalés par des alarmes et des messages clairs : optimisation des temps de maintenance et de récupération

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Courant nominal du commutateur principal: 160 A

Tension nominale: 240 V

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Module de régulation	Touch 1500 Included
1244-014352	PSS-160A/10KA-PDS-40-12HTC/25AHTC3/40A-T	14	25 A, Type C	12 x NGC-40-HTC, 2 x NGC-40-HTC3	Oui

Référence catalogue	Nom de l'article	Quantité du disjoncteur	Disjoncteur	Module de régulation	Touch 1500 Included
1244-014353	PSS-160A/10KA-PDS-40-12HTC/25A-2HTC3/40A	14	25 A, Type C	12 x NGC-40-HTC, 2 x NGC-40-HTC3	Non
1244-014348	PSS-160A/10KA-PDS-40-24HTC/16A-T	24	16 A, Type C	24 x NGC-40-HTC	Oui
1244-014349	PSS-160A/10KA-PDS-40-24HTC/16A	24	16 A, Type C	24 x NGC-40-HTC	Non
1244-014350	PSS-160A/10KA-PDS-40-30HTC/16A-T	30	16 A, Type C	30 x NGC-40-HTC	Oui
1244-014351	PSS-160A/10KA-PDS-40-30HTC/16A	30	16 A, Type C	30 x NGC-40-HTC	Non

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europe, Middle East, Africa

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT