

TraceTemp Electronic Thermostat



nVent RAYCHEM HARD-T2-TRACETEMP is an electronic thermostat for pipe freeze protection and temperature maintenance applications.

CARACTÉRISTIQUES

Simple and fast to install, surface mounting

Thermostat de contrôle électronique de ligne éco-énergétique

Easy to use, with a 2-pole main switch

Adjustable, in two ranges: -10 °C to +55 °C or +50 °C to +110 °C, changed with a mini-switch inside the thermostat

Fiabilité et longue durée de vie : 6 year extended product warranty available, maintenance free

Supplied sensor with 3 m silicone cable that can be extended up to 100 m; diode indicates when mains voltage is on

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Tension d'alimentation	Intensité maximale	Plage de réglages	Adjustment Range, Frost Protection	Classe d'étanchéité IP
437048-000	HARD-T2-TRACETEMP	220 – 240 V	16 A	50 – 110 °C	-10 to 50 °C	IP54

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT