

Branchement en Y pour entrée de tuyau



Raccord en Y nVent RAYCHEM pour applications de mise hors gel internes aux tuyauteries. Convient à l'utilisation avec le câble chauffant autorégulant ETL et FrostGuard. Pour tuyaux de 25 ou 32 mm de diamètre.

CARACTÉRISTIQUES

Facile à installer

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau: Laiton

Table 1/1

Référence catalogue	Nom de l'article	Convient à une taille de tuyau de jusqu'à	Poids
1244-011305	GL-Y-01-25MM	25 mm	0.707 kg
1244-011306	GL-Y-01-32MM	32 mm	0.906 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante : www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

Tel +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

**Europe, Middle East,
Africa**

Tel +32.16.213.511

Fax +32.16.213.604

thermal.info@nvent.com

Asie Pacifique

Tel +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Amérique latine

Tel +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com

Our powerful portfolio of brands:

RAYCHEM PYROTENAX TRACER NUHEAT