

Module d'obturation AMC avec poignée Pull



Ce module obturateur AdvancedMC se compose d'une face avant en acier inoxydable sans LED et comporte des joints CEM sur les côtés gauche et inférieur. Le module obturateur est fixé dans le guide de la carte du châssis en l'encliquetant dans le nez en plastique. Le module peut être utilisé pour recouvrir un emplacement vide, afin d'assurer le blindage CEM et de fermer l'avant pour obturer les fuites d'air dans le châssis. Ces modules obturateurs peuvent être utilisés dans les carriers AdvancedMC et les emplacements MicroTCA. Aucune barre de verrouillage n'est nécessaire.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conformément à la spécification AMC.0 R2.0

Les modules d'obturation blindés permettent de boucher les slots inutilisés

tirer la poignée pour extraire le sous-montage

L'obturateur en option (circulation d'air ajustable) peut être utilisé pour diriger le flux d'air dans le châssis

SPÉCIFICATIONS

Famille de produits:	AdvancedMC
Type:	Module d'obturateur
Type de produit:	Module système

Table 1/1

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-248	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1	No
20849-024	Grande taille	Acier inoxydable		1	No

Référence catalogue	Caractéristique de conception	Matériau	Finition	Quantité par colis	Expédition rapide
20849-022	Compact	Acier inoxydable		1	No
20849-250	Grande taille	Aluminium	Passivé	1	No
20849-106	Taille moyenne	Acier inoxydable		1	No
20849-251	Grande taille	Aluminium	Passivé	1	No
20849-107	Taille moyenne	Acier inoxydable		1	No
20849-025	Grande taille	Acier inoxydable		1	No
20849-249	Taille moyenne	Aluminium	Passivé	1	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE