

# Système CPCI Serial avec alimentation ATX, 4 U, 9 slots

Système CompactPCI Serial 4 U avec panier à cartes vertical pour neuf cartes 3 U et une alimentation électrique ATX intégrée.



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Système conforme à la norme IEC 60297-3-101, -102, -103 IEEE 1101.1, 1101,10 ;11; carte fond de panier conformément au PICMG CPCI-S.0

Système pour intégration verticale des cartes. Format de carte avant : 3 U, profondeur 160 mm, 9 slots

Carte fond de panier 9 slots, 3 U, CompactPCI Serial (topologie Ethernet single star)

Refroidissement assuré par une unité de ventilation 1 U Hot-Swap

Alimentation ATX, 300 W

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

| Référence catalogue | Type de produit | Nombre de Slots | Type         | Type de cartes fond de panier                     | Transfert de données | Alimentation par slot |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 24579-420           | Système         | 9               | Rackable 19" | 3 U<br>CompactPCI<br>Serial avec<br>Ethernet Star | PCIe Gen3            | 40W                   |

| Référence catalogue | Type de produit | Nombre de Slots | Type         | Type de cartes fond de panier                     | Transfert de données | Alimentation par slot |
|---------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 24579-415           | Système         | 9               | Rackable 19" | 3 U<br>CompactPCI<br>Serial avec<br>Ethernet Star | PCIe Gen3            | 40W                   |

Table 2/3

| Référence catalogue | Tension d'entrée CA | Direction de la circulation d'air | Hauteur du rack | Type d'alimentation électrique | Alimentation incluse | E/S arrière |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------|
| 24579-420           | 100 – 240V          | Du bas vers le haut               | 4U              | (1) ATX PSU                    | Oui                  | Oui         |
| 24579-415           | 100 – 240V          | Du bas vers le haut               | 4U              | (1) ATX PSU                    | Oui                  | Non         |

Table 3/3

| Référence catalogue | Conformité             | Profondeur | Hauteur | Quantité par colis | Expédition rapide |
|---------------------|------------------------|------------|---------|--------------------|-------------------|
| 24579-420           | PICMG CPCI-S.0<br>R2.0 | 275mm      | 177mm   | 1                  | No                |
| 24579-415           | PICMG CPCI-S.0<br>R2.0 | 275mm      | 177mm   | 1                  | No                |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**