


Alimentation 19" AC/DC pour MicroTCA, avec Management (PM EMMC) Double Full-Size

RÉFÉRENCE CATALOGUE

11098-547



Le MTCA 600 est un Power Module (PM) très efficace pour les applications MicroTCA. Avec ses 600 W, cette alimentation est la plus efficace des alimentations disponibles dans le facteur de forme Double-width Full-size. Avec le Management Controller intégré, ce PM convient parfaitement aux systèmes de communication complexes comprenant des processeurs de dernière génération et un nombre accru de modules AMC. L'alimentation MTCA 600 offre la puissance requise pour 12 AMC, 2 cooling units (CU) et 2 MicroTCA carrier hubs (MCH).

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Largeur Double-height Full-Size

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Alimentation

Type: Mode commuté 19"

Compatible avec: Systèmes MicroTCA

Tension d'entrée CA: 90 – 264V

Puissance: 600W

Nombre de tensions de sortie: 2

Tension 1: 12V

Intensité 1: 6.8A

Tension 2: 3.3V

Intensité 2: 0.18A

Largeur du rack: 6HP

Profondeur: 186.65mm

Hauteur: 148.3mm

Quantité par colis: 1

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Données de sortie pour Ta = -25 ... 55 °C avec refroidissement forcé de 20 cfm (pieds cubes par minute).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE