


Kit face avant, sans blindage, charnières inférieures, 6 U, 84 F, 2,5 mm, Al, anodisé

RÉFÉRENCE CATALOGUE

20838-276



Face avant non blindée à charnières avec fixation inférieure.

CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Face avant décrochable à 135° (sauf RatiopacPRO)

Permet le montage sur les profils horizontaux

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Type accessoire: Face avant

Largeur du rack: 84HP

Quantité par colis: 1

Fixation: Avec charnières, fixation inférieure

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Conducteur

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-101; IEEE 1101,1/10

Profondeur (D): 2.5mm

Blindage électromagnétique: Non

Finition: Anodisé

Hauteur (H): 261.8mm

Matériau: Aluminium

Type de produit: Face avant


Type: Face avant sans poignée

Largeur (W): 426.4mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Face avant décrochable (> 135°).

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE