

## Kit d'unité enfichable avec poignée IEL, blindé, noir 3 U, 6 F

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**20848-587**



Module enfichable, avec poignée IEL d'insertion/d'extraction noire, 3 U, montage avant. La face avant en U permet un blindage avec un joint textile.

## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Face avant en U pour joint textile

Pour force d'insertion/extraction jusqu'à 700 N (par paire)

Permet l'installation d'un microswitch

Permet l'installation des pions de détrompage conformément à la norme IEC60297-3-103/ IEEE 1101.10

## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 6HP

Quantité par colis: 1

Type de poignée: IEL

Fixation: À visser à l'avant

Type de joint CEM: Textile

Finition avant: Anodisé

Face d'appui: Décapé

Arêtes traitées: Non

Conformité: CEI 60297-3-102; IEEE 1101,10; CEI 60297-3-103; IEEE 1101,1/11

Blindage électromagnétique: Oui

Finition: Anodisé; Passivé

Hauteur (H): 128.4mm

Matériau: Aluminium


Type de produit: Face avant

Hauteur du rack: 3U

Type: Face avant avec poignée (PIU)

Largeur (W): 30.1mm

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Europe**

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Asia**

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

**Middle East & India**

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**